



# vestige

## CLEAR THX

Silicone per addizione da laboratorio trasparente e tissotropico per stampaggio e iniezione di compositi.

### Descrizione / Indicazioni

Vinilpolisilossano trasparente e tissotropico. Indicato per controstampo nelle tecniche di stampaggio di compositi con muffola trasparente. Particolarmente adatto per lavori estesi.

#### Confezionamento standard REF 1L5100

VESTIGE CLEAR THX: 2 cartucce 50ml + 6 puntali di miscelazione

#### Confezionamento standard REF 1L5101

VESTIGE CLEAR THX: 4 cartucce 50ml

### Caratteristiche

Tissotropico

Trasparente

Rigido dopo indurimento

Stabile dimensionalmente

Pratico

Semplice da miscelare

### Vantaggi

E' scorrevole ma non cola

Non interferisce sulla polimerizzazione delle resine e ne riduce l'inibizione superficiale (inhibited layer)

Non deforma

Impronta fedele e inalterata nel tempo

Specifico per lavori estesi e complessi

Confezionato in cartuccia standard da 50ml

### DATI TECNICI

#### VESTIGE CLEAR THX

Rapporto di miscelazione	1:1
Tempo di miscelazione (23°C)	Automix
Tempo totale di lavorazione (23°C)	1'
Tempo di indurimento (23°C)	12'
Durezza	74 Shore "A"
Variazione dimensionale lineare	< 0,20%
Recupero elastico	>99,5%